

DYSTRYBUTOR:

B.A.M. Andrzej Borowicz
ul. Leśna 38, 86-031 Osielsko
NIP: 9670346969 | REGON: 092918516
E-mail: bam@bam24.pl | Sklep internetowy: www.bam24.pl

1. KARTA PRODUKTU — ZESTAWY DO PŁUKANIA OKU

Profesjonalne roztwory ratunkowe przeznaczone do natychmiastowego oczyszczania oczu w warunkach laboratoryjnych, przemysłowych oraz jako obowiązkowe wyposażenie pojazdów przewożących towary niebezpieczne (zestawy ADR).

Model / Kod	Pojemność / Skład	Główne Przeznaczenie	Właściwości wyróżniające
ADR015	2 x 10 ml Sterylny NaCl 0,9%	Ciała obce, pył, zapruszenia	Kompaktowe ampułki kieszonkowe, idealne do apteczek osobistych i kierowców.
ADR022	Aparat APO (Zestaw mechaniczny)	Precyzyjne, mechaniczne płukanie oka	Profilowany anatomicznie kieliszek dociskowy, stabilny strumień bez podrażnień.
ADR309	250 ml Neutralne pH (Fosforan)	Skażenia chemiczne (kwasy, zasady)	Błyskawiczna neutralizacja chemiczna, duża pojemność do ciągłego spłukiwania.

2. STANOWISKOWA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA (BHP)

- **Procedura użycia:** W przypadku skażenia oka należy natychmiast sięgnąć po odpowiedni preparat. Płukanie rozpocząć w pierwszych sekundach od zdarzenia.
- **Technika aplikacji:** Otworzyć pojemnik, odchylić głowę do tyłu i delikatnie rozewrzeć powieki palcami. Strumień płynu kierować od nasady nosa w stronę ucha, aby nie zanieczyścić drugiego oka.
- **Model ADR309 (Neutralne pH):** Stosować bezwzględnie w pierwszej kolejności przy kontakcie z kwasami lub zasadami w celu przywrócenia naturalnego pH oka.
- **Model ADR022 (Aparat APO):** Przyłożyć anatomiczny kieliszek bezpośrednio do oczodołu i delikatnie naciskać flakon, regulując siłę mechanicznego przepłukiwania.
- **Ważne zakazy:** Kategorycznie zabrania się używania produktów po terminie ważności oraz przy widocznym naruszeniu sterylności zamknięcia.
- **Postępowanie po incydencie:** Po intensywnym przepłukaniu oka (minimum 10-15 minut) poszkodowanego należy niezwłocznie przekazać pod opiekę lekarza okulisty.
- **Warunki przechowywania:** Produkty przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed zamarznięciem (szczególnie w schowkach samochodowych ADR zimą).